



## Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 315 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	310500 315
GTIN	4019208026824
Razred artikla	36R

### Opis

#### Izvedba:

- Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
- Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

#### Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Glava se pričvršćuje s vijcima sa stražnje strane na prirubnicu, a ona na vreteno. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju a zatim steznoj glavi.

#### Standard:

**DIN 702-4.**

#### Dio isporuke:

1 garnitura = 3 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene vanjske čeljusti, stupnjevane prema unutra.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

#### Dodatni pribor:

**Zamjenske i dodatne čeljusti** vidjeti pod br. 314000 – 315200. **Zaštita od odvojenih čestica** vidi art. 312800.

**Napomena:**

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti art. 313110 – 313140.

Šifra boje za pribor: Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 103 mm

Visine bez čeljusti H<sub>1</sub>: 95 mm

visina s čeljustima H<sub>2</sub>: 141 mm

Ø za centriranje B: 260 mm

Dubina centriranja C: 5 mm

Četverokutni ključ K: 14 mm

## Tehnički opis

visina s čeljustima H <sub>2</sub>	141 mm
Težina	44,2 kg
Četverokutni ključ K	14 mm
Vanjski Ø A	315 mm
maksimalan broj okretaja	2300 min <sup>-1</sup>
Dubina centriranja C	5 mm
Ø za centriranje B	260 mm
Visine bez čeljusti H <sub>1</sub>	95 mm
Prolaz E	103 mm
Standard	DIN 702-4
Materijal	Čelik
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

## Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 315 mm

314020 315

Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315 mm	314400 315
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 315 mm	314000 315
Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315 mm	314600 315
Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315	315000 315
Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315	315200 315
Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315 mm	314620 315
Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315 mm	314420 315