


**Ljepljiva traka ojačana vlaknima stabilizirajuće, Širina×Duljina (mm×m):
50X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083605 50X50
GTIN	4042448141354
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

tesa® 53799 i na grubim podlogama pokazuje jako dobru snagu lijepljenja. Lagano se može trgati rukom, otporan je na vodu i loše vremenske uvjete, izdržljiv i jako savitljiv. Tako da je idealan za različite radove na popravljanju i konstrukciji, ali i za pakiranja, spajanja, lijepljenja itd.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Debljina	0,31 mm
Boja	maslinasto zelena
Duljina	50 m
Oznaka proizvođača	53799
širina	50 mm

Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
ljepilo	Prirodni kaučuk
Sposobnost širenja	11 %
Materijal nosača	Tkanina
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
postojanost na temperaturi do	110 °C
Vlačna čvrstoća	7,7 N/mm
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Posebnost	otporno na habanje
Posebnost	moгуće ručno trganje
Posebnost	glatko
finoća mreže	80 mesh
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Primjena	Povezivanje
Primjena	Lijepljenje
Primjena	Prekrivanje
Primjena	Vežanje
Primjena	Pakiranje
Snaga lijepljenja na čeliku	0,47 N/mm
Vrsta proizvoda	Selotejp