



## Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 125 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	310500 125
GTIN	4019208027340
Razred artikla	36R

### Opis

#### Izvedba:

- Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
- Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

#### Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Glava se pričvršćuje s vijcima sa stražnje strane na prirubnicu, a ona na vreteno. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju a zatim steznoj glavi.

#### Standard:

**DIN 702-4.**

#### Dio isporuke:

1 garnitura = 3 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene vanjske čeljusti, stupnjevane prema unutra.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

#### Dodatni pribor:

**Zamjenske i dodatne čeljusti** vidjeti pod br. 314000 – 315200. **Zaštita od odvojenih čestica** vidi art. 312800.

**Napomena:**

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti art. 313110 – 313140.

Šifra boje za pribor: Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 32 mm

Visine bez čeljusti H<sub>1</sub>: 56 mm

visina s čeljustima H<sub>2</sub>: 78,5 mm

Ø za centriranje B: 95 mm

Dubina centriranja C: 4 mm

Četverokutni ključ K: 9 mm

## Tehnički opis

Dubina centriranja C	4 mm
Prolaz E	32 mm
Težina	4,5 kg
Visine bez čeljusti H <sub>1</sub>	56 mm
visina s čeljustima H <sub>2</sub>	78,5 mm
Ø za centriranje B	95 mm
Vanjski Ø A	125 mm
Četverokutni ključ K	9 mm
maksimalan broj okretaja	5500 min <sup>-1</sup>
Standard	DIN 702-4
Materijal	Čelik
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

## Pribor

Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 125	315200 125
	314000 125

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave  
125 mm

Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave  
125 mm

314420 125

Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave  
125 mm

314400 125

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave  
125 mm

314020 125

Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 125 mm

314600 125

Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 125 mm

314620 125