



Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 702-2, Vanjski Ø A / konus: 160/4 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	310650 160/4
GTIN	4019208036564
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
- Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.

Za glave vretena DIN 55029 s Camlock vijkom.

Standard:

DIN 702-2.

Dio isporuke:

1 garnitura = 3 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene vanjske čeljusti, stupnjevane prema unutra.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 314000 – 315200. **Zaštita od odvojenih čestica** vidi art. 312800.

Napomena:

DIN 702-2 odgovara staroj normi DIN 55027.

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti art. 313110 – 313140.

Šifra boje za pribor: Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 42 mm

Visine bez čeljusti H₁: 66 mm

visina s čeljustima H₂: 92 mm

Broj vijčanih svornjaka: 3

Veličina vijčanih svornjaka: 7/16–20

Četverokutni ključ K: 10 mm

Tehnički opis

Veličina konusa	4
maksimalan broj okretaja	4600 min ⁻¹
Veličina vijčanih svornjaka	7/16–20
Četverokutni ključ K	10 mm
Prolaz E	42 mm
Vanjski Ø A	160 mm
Visine bez čeljusti H ₁	66 mm
Težina	8,5 kg
visina s čeljustima H ₂	92 mm
Broj vijčanih svornjaka	3
Standard	DIN 702-2
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

3-dijelna garnitura osnovnih čeljusti, kaljenih za tip glave 160 mm	314000 160
3-dijelna garnitura mekanih čeljusti za tip glave 160 mm	314600 160

Garnitura blok čeljusti 3-dijelna, mekana za tip glave 160 mm	314620 160
Garnitura osnovnih čeljusti 3-dijelna, kaljena za tip glave 160 mm	314020 160
3-dijelna garnitura vanjskih čeljusti, tvrdih za tip glave 160	315200 160
3-dijelna garnitura unutarnjih čeljusti, tvrdih za tip glave 160	315000 160