



Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 250 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	310500 250
GTIN	4019208026053
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
- Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Glava se pričvršćuje s vijcima sa stražnje strane na prirubnicu, a ona na vreteno. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju a zatim steznoj glavi.

Standard:

DIN 702-4.

Dio isporuke:

1 garnitura = 3 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene vanjske čeljusti, stupnjevane prema unutra.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 314000 – 315200. **Zaštita od odvojenih čestica** vidi art. 312800.

Napomena:

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti art. 313110 – 313140.

Šifra boje za pribor: Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 76 mm

Visine bez čeljusti H₁: 82 mm

visina s čeljustima H₂: 122 mm

Ø za centriranje B: 200 mm

Dubina centriranja C: 5 mm

Četverokutni ključ K: 12 mm

Tehnički opis

Četverokutni ključ K	12 mm
visina s čeljustima H ₂	122 mm
Prolaz E	76 mm
Težina	25,7 kg
Dubina centriranja C	5 mm
Visine bez čeljusti H ₁	82 mm
Vanjski Ø A	250 mm
Ø za centriranje B	200 mm
maksimalan broj okretaja	3000 min ⁻¹
Standard	DIN 702-4
Materijal	Čelik
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250 mm

314400 250

Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250	315200 250
Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250	315000 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 250 mm	314000 250
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250 mm	314420 250
Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250 mm	314620 250
Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250 mm	314600 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 250 mm	314020 250