

HELICOIL® Plus
made by **BOLLHOFF****Popravak navoja DIN 8140, navoj M (xkorak): M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082800 M10
GTIN	4250361200113
Razred artikla	04D

Opis**Izvedba:**

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od **VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja** u uskim tolerancijama, **visoke površinske kvalitete te otpornosti na koroziju i toplinu**. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi **trajne** vijčane spojeve vrhunske kvalitete **za sva radna opterećenja** (statička, dinamička) s **idealnim prijenosom sile**. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

Kompletna garnitura za popravljavanje za metričku veličinu navoja u plastičnoj kutiji.

Upotreba:

Za ekonomičan **popravak oštećenih ili istrošenih navoja** i kao konstrukcijski element za **ojačanje navoja** pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

Dio isporuke:

- **1 HSS ručno navojno svrdlo.**
- **1 ugradbeno vreteno.**
- **1 plastični kofer DxŠxV 180x165x45 mm (do vel. M8) tj. 245x225x50 mm (od vel. M10).**
- **Po 20 (do vel. M6) tj. 10 (od vel. M8) slobodno prohodni navojni umetci od nehrđajućeg čelika bilo koje duljine (1xd / 1,5xd / 2xd).**

1 spiralno svrdlo.

1 lomitelj klinova.

Napomena:

Za HSS-E-PM strojne ureznike s TiCN prevlakom vidi br. 133550 i br. 138200.

- **Za prikladan kalibar za navoje br. 486000ff.**
- **Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.**

Tehnički opis

Navoj M	M10
Ø osnovne rupe	10,5 mm
Broj navojnih umetka	30
Vrsta proizvoda	Reparatura navoja

Pribor

Strojni ureznik 6H navoj M (×korak) M10	082807 M10
Ručno navojno svrdlo 6H navoj M (×korak) M10	082805 M10