



Hidraulička stezna glava srednja, tanka, oblik ADB, BT 40, Stezni \varnothing D1: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303455 10
GTIN	
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- **Koncentričnost $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Moguće aksijalno podešavanje dužine (put podešavanja 10 mm).**
- **Fleksibilno zahvaljujući korištenju redukcijskih čahura.**
- **Tlak rashladnog sredstva do 80 bar.**

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i **fino** glodanje.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s T ručicom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, redukcijske čahure br. 302135 – 302180.

Tehnički opis

L ₂	35 mm
\varnothing D ₂	30 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Navoj M	M8×1
Stezni \varnothing D ₁	10 mm
Vanjski \varnothing D	49,5 mm
Prihvati	BT 40

Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40