

**Garant****Weldon stezna glava, HSK-F 63 kratko, Stezni Ø D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304306 25
GTIN	4045197587619
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**GARANT:** <br>Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

**Napomena:**

Bez navoja za cijev za rashladno sredstvo.

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Rezervni stezni vijak 309900	25
Vanjski Ø D	65 mm
Prihvat	HSK-F 63 kratko
Norma prihvata	DIN 69893

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4
Oblik	F
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 25	309880 25
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 25	309890 25
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 25 mm	309900 25