

Garant**Hidraulička stezna glava HT s rupama rashladnog kanala, BT 40 kratko, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303451 16
GTIN	4045197644800
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiziranoj konstrukciji.
- Aksijalno podešavanje duljine, put namještanja 10 mm.

Prednost:

- Maksimalno prenosivi zakretni momenti, 550 Nm, izvedba HT (High Torque) za veću sigurnost procesa.
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.
- Postojanost na temperaturama do 120 °C.

Upotreba:

Posebno prilikom teške obrade glodanjem.

Dio isporuke:

Uključuje šestokutni ključ s T ručicom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Napomena:

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	72,5 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm

Korisna duljina L ₁	45,5 mm
Vanjski Ø D	46 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Provrt za rashladne kanale	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40