

HOLEX**ER stezna čahura, ER 40, nazivni stezni Ø d: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309040 16
GTIN	4045197151780
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:Raspon **steznog Ø manje je do 1 mm**, npr. Ø 10 – 9 mm, **osim kod Ø 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm)**.**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	16 mm
Prihvat	ER 40
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	472 E
Vanjski Ø D	41 mm
Ukupna duljina	46 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

