

**3M****Izolacijska vrpca, 15 mm×10 m, boja: GREY**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083652 GREY
GTIN	4054596613614
Razred artikla	08M

## Opis

### Izvedba:

**3M™ Temflex® 165** je **univerzalno primjenjiva, meka PVC izolacijska traka**. Teško zapaljiva. Samogaseća, dobra postojanost na ulje i sredstva za otapanje.

### Upotreba:

Za izoliranje, vezanje u snop, učvršćivanje i markiranje u boji.

### Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

## Tehnički opis

Duljina	10 m
Boja	siva
Debljina	0,15 mm
Oznaka proizvođača	3M® Temflex® 165
širina	15 mm

postojanost na temperaturi do	90 °C
vrsta ljepljive trake	jednostrano
relativna vlažnost u skladištu	50 - 60 %
Temperatura skladištenja	20 - 23 °C
Snaga lijepljenja na čeliku	0,2 N/mm
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Vlačna čvrstoća	2 N/mm
Sposobnost širenja	200 %
Primjena	Oznaka
Primjena	Izolirati
Primjena	Označavanje
Primjena	Vežanje
Materijal nosača	PVC folija
Atribut imena proizvoda	15 mm×10 m
Vrsta proizvoda	Selotejp