

**3M**

Ljepljiva traka ojačana vlaknima Otporan na UV-zrake, plavo-siva,  
Širina×Duljina (mm×m): 48X23



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083615 48X23
GTIN	048011538518
Razred artikla	08M

## Opis

### Izvedba:

**3M™ 8979** je zahvaljujući savitljivoj strukturi i **otpornosti na UV zrake** prikladan za trajne i privremene primjene u **unutarnjem i vanjskom području**. Osim toga, **vodootporna** je tako da se može koristiti za **brtvljenje**.

### Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

## Tehnički opis

Duljina	23 m
Oznaka proizvođača	8979
Debljina	0,31 mm
širina	48 mm
Boja	plavo-siva

relativna vlažnost u skladištu	50 - 60 %
s odvajajućim slojem (liner)	ne
ljepilo	Prirodni kaučuk
vrsta ljepljive trake	jednostrano
najkraći rok trajanja	18 mjesec
Temperatura skladištenja	20 - 23 °C
postojanost na temperaturi do	93 °C
Sposobnost širenja	19 %
Vlačna čvrstoća	6,3 N/mm
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	otporno na habanje
Posebnost	glatko
Materijal nosača	Tkanina
Primjena	Izolirati
Primjena	Zatvaranje
Primjena	Zabrtviti
Primjena	Prekrivanje
Primjena	Vežanje
Snaga lijepljenja na čeliku	0,212 N/mm
Atribut imena proizvoda	plavo-siva
Vrsta proizvoda	Selotejp