

Garant**VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 7,45mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 122306 7,45 |
| GTIN | 4045197821560 |
| Razred artikla | 11E |

Opis**Izvedba:**

DLC prevlaka sp^2 najnovije generacije s **malim koeficijentom trenja** zaslužna je za **izvrsno odvođenje odvojenih čestica**. Za **visokoučinkovitu obradu aluminijskih materijala**. **Velika preciznost usmjeravanja i zaobljenost rupe** zahvaljujući **6 vodećih faza**.

Veličina 1 - 1,5 s 4 vodeće faze.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Izvedba **HB**: naručuje se s **br. 122307**.

Izvedba **HE**: naručuje se s **br. 122306 + 129100HE**.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------|
| Nazivni Ø D_c | 7,45 mm |
| Tolerancija drške | h6 |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Tolerancija nazivnog Ø | h7 |
| Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,45 mm/okr |
| Ukupna duljina L | 79 mm |
| Duljina žlijeba za odvođenje L_c | 41 mm |
| Standard | DIN 6537 K |
| Ø drške D_s | 8 mm |

| | |
|--|------------------|
| preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂ | 29,9 mm |
| Prevlaka | DLC |
| Rezni materijal | VHM |
| izvedba | 4xD |
| Tip | W |
| Kut vrha | 135 stupanj |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara |
| Strategija rezanja | HPC |
| Polustandardno | da |
| Prsten u boji | žuto |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | primjereno | 360 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | primjereno | 400 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | primjereno | 350 m/min | N |
| PMMA akril | primjereno | 150 m/min | N |
| PEEK | primjereno | 120 m/min | N |
| PVDF GF20 | primjereno | 90 m/min | N |
| PA 66 GF30 | primjereno | 80 m/min | N |
| PEEK GF30 | primjereno | 70 m/min | N |
| PTFE CF25 | primjereno | 80 m/min | N |
| Cu | prikladno | 160 m/min | N |
| CuZn | prikladno | 200 m/min | N |
| GFK | primjereno | 80 m/min | N |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------|---|
| CFK | primjereno | 80 m/min | N |
| mokro maksimalno | primjereno | | |
| mokro minimalno | primjereno | | |
| Usluge | | | |
| Brušenje tip HE | | 129100 HE | |