

**Garant**

**Stezna glava za čahure, izuzetno tanka, BT 40 A = 120, Stezno područje: 2-6mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 302866 2-6    |
| GTIN           | 4045197821577 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

- Vanjski i unutarnji konus brušen.
- Drške tvrdo tokarene.
- Stezne čahure pritežu se s pomoću steznog vijka odostraga s pomoću glave, stezna matica nije potrebna!

**Prednost:**

Izuzetno tanka konstrukcija omogućuje obradu i na teško dostupnim komponentama, npr. za obradu alata i kalupa.

**Upotreba:**

Za stezanje alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

**Dio isporuke:**

Uključuje stezni vijak i ključ s poprečnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806,

ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835,

**GARANT stezna čahura br. 309563,**

**ALBRECHT stezna čahura br. 309572 – 309573.**

Strategija rezanja: HSC

Ø D<sub>1</sub>: 9 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Vanjski Ø D: 27 mm

**Tehnički opis**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija                 | 120 mm                            |
| Ø D <sub>1</sub>                           | 9 mm                              |
| Stezni raspon                              | 2 - 6 mm                          |
| Ø D <sub>2</sub>                           | 13 mm                             |
| Vanjski Ø D                                | 27 mm                             |
| Prihvat                                    | BT 40 A = 120                     |
| Norma prihvata                             | JIS B6339                         |
| Norma prihvata                             | ISO 7388-2                        |
| Oblik                                      | A                                 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 5 µm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Glava za stezna kliješta          |

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M               | 308670 40M |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40           | 308650 40  |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40            | 308605 40  |
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308830 40  |
| Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40               | 308785 40  |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40               | 308795 40  |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40           | 308620 40  |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40               | 308790 40  |
| Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                    | 308635 40  |
|  | 308610 40  |

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308760 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308700 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308802 40

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308810 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308806 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308720 40

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40

308600 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40

308630 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308812 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308615 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40