

Garant**Stezna glava za čahure, izuzetno tanka, BT 40 A = 160, Stezno područje: 2-6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302868 2-6
GTIN	4045197821584
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Vanjski i unutarnji konus brušen.**
- **Drške tvrdo tokarene.**
- **Stezne čahure pritežu se s pomoću steznog vijka odostraga s pomoću glave, stezna matica nije potrebna!**

Prednost:

Izuzetno tanka konstrukcija omogućuje obradu i na teško dostupnim komponentama, npr. za obradu alata i kalupa.

Upotreba:

Za stezanje alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Dio isporuke:

Uključuje stezni vijak i ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806,
ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835,
GARANT stezna čahura br. 309563,
ALBRECHT stezna čahura br. 309572 – 309573.

Strategija rezanja: HSC

Ø D₁: 9 mm

Ø D₂: 13 mm

Vanjski Ø D: 27 mm

Tehnički opis

Stezni raspon	2 - 6 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	27 mm
Ø D ₁	9 mm
Ø D ₂	13 mm
Prihvat	BT 40 A = 160
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40