



Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom i rashladnim kanalom, ER 16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309165
GTIN	4045197666284
Razred artikla	32Z

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni Ø.

Ø 1 mm i 2 mm bez mlaznica i nije zabrtvljeno.

Oblik A.

Dio isporuke:

U kutiji s uloškom od tvrde pjene, 1 mm uzlazno.

Tehnički opis

Prihvat	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

