

HOLEX**ER stezna čahura, ER 40, nazivni stezni Ø d: 11mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309040 11 |
| GTIN | 4045197151735 |
| Razred artikla | 32Z |

Opis**Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:Raspon **steznog Ø manje je do 1 mm**, npr. Ø 10 – 9 mm, **osim kod Ø 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm)**.**Tehnički opis**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Nazivni stezni Ø d | 11 mm |
| Prihvat | ER 40 |
| Standard | ISO 15488-B |
| Točnost rotacije | ≤ 10 µm |
| Tip | 472 E |
| Vanjski Ø D | 41 mm |
| Ukupna duljina | 46 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |

