

**Garant****Držać za glodače glave antivibracijski, BT 40 A = 300, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303051 16
GTIN	4045197821652
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Cilindrični oblik.**
- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**
- **Izvedba s prigušenim vibracijama, prihvat s antivibracijskom jezgrom.**

**Prednost:**

Znatno manje vibracija! Znatno povećanje posmaka!

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

**Dodatni pribor:**

Specijalni ključ br. 309840.

**Napomena:**

Druge veličine dostupne na upit.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	300 mm
Vanjski Ø D	38 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	17 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Prihvat	BT 40 A = 300
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	DIN 69893

Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

## Pribor

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40