

Garant**Držać za glodače glave antivibracijski, BT 50 A = 300, Ø trna d1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303055 32
GTIN	4045197821737
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Cilindrični oblik.**
- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**
- **Izvedba s prigušenim vibracijama, prihvat s antivibracijskom jezgrom.**

Prednost:

Znatno manje vibracija! Znatno povećanje posmaka!

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	300 mm
Vanjski Ø D	78 mm
Duljina klina glodalice L ₄	24 mm
Stezni Ø D ₁	32 mm
Prihvat	BT 50 A = 300
Standard	DIN 6357

Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50