

**HELICOIL® Plus**  
made by BOLLHOFF
**Popravak navoja DIN 8140, navoj M (xkorak): M10X1**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082800 M10X1
GTIN	4250361200120
Razred artikla	04D

**Opis**
**Izvedba:**

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od **VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja** u uskim tolerancijama, **visoke površinske kvalitete te otpornosti na koroziju i toplinu**. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi **trajne** vijčane spojeve vrhunske kvalitete **za sva radna opterećenja** (statička, dinamička) s **idealnim prijenosom sile**. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

Kompletna garnitura za popravljjanje za metričku veličinu navoja u plastičnoj kutiji.

**Upotreba:**

Za ekonomičan **popravak oštećenih ili istrošenih navoja** i kao konstrukcijski element za **ojačanje navoja** pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

**Dio isporuke:**

- 1 HSS ručno navojno svrdlo.
- 1 ugradbeno vreteno.
- 1 plastični kofer DxŠxV 180x165x45 mm (do vel. M8) tj. 245x225x50 mm (od vel. M10).
- Po 20 (do vel. M6) tj. 10 (od vel. M8) slobodno prohodni navojni umetci od nehrđajućeg čelika bilo koje duljine (1xd / 1,5xd / 2xd).

1 spiralno svrdlo.

1 lomitelj klinova.

**Napomena:**

Za HSS-E-PM strojne ureznike s TiCN prevlakom vidi br. 133550 i br. 138200.

- **Za prikladan kalibar za navoje br. 486000ff.**
- **Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.**

---

**Tehnički opis**

Navoj M	M10×1
Ø osnovne rupe	10,2 mm
Broj navojnih umetka	30
Vrsta proizvoda	Reparatura navoja

---

**Pribor**

Ručno navojno svrdlo 6H navoj M (×korak) M10X1	082805 M10X1
--	--------------