



Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 702-3, Vanjski Ø A / konus: 315/6 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	310700 315/6
GTIN	4019208026848
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
- Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.

Za glave vretena DIN 55027 s **vijkom i maticom s vijencem**.

Standard:

DIN 702-3.

Dio isporuke:

1 garnitura = 3 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene vanjske čeljusti, stupnjevane prema unutra.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 314000 – 315200. **Zaštita od odvojenih čestica** vidi art. 312800.

Napomena:

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti art. 313110 – 313140.

DIN 702-3 odgovara staroj normi DIN 55029.

Šifra boje za pribor: Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 103 mm

Visine bez čeljusti H₁: 96 mm

visina s čeljustima H₂: 142 mm

Broj vijčanih svornjaka: 4

Veličina vijčanih svornjaka: M12

Četverkutni ključ K: 14 mm

Tehnički opis

Težina	50 kg
Veličina konusa	6
Veličina vijčanih svornjaka	M12
Visine bez čeljusti H ₁	96 mm
maksimalan broj okretaja	2300 min ⁻¹
Četverkutni ključ K	14 mm
visina s čeljustima H ₂	142 mm
Prolaz E	103 mm
Vanjski Ø A	315 mm
Broj vijčanih svornjaka	4
Standard	DIN 702-3
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 315 mm

314020 315

Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315

315000 315

Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315 mm	314600 315
Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315	315200 315
Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315 mm	314420 315
Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315 mm	314620 315
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 315 mm	314000 315
Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315 mm	314400 315