



Četveročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 250 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	312000 250
GTIN	4019208026282
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Ozubljeni prsten kovan u ukovnju, balansiran i kaljen.
- Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Sirova prirubnica pod br. 317000 mora se uvijek prilagoditi najprije stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.

Standard:

DIN 702-4.

Materijal:

Lijevano željezo

Dio isporuke:

- 1 garnitura = 4 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van.
- 1 garnitura = 4 kaljene vanjske čeljusti, iznutra stupnjevane.
- 1 stezni ključ i prema izvedbi glave pričvrtni vijci ili svornjaci.

Dodatni pribor:

Rezervne i dodatne čeljusti vidi art. 314100 – 315300.

Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

Napomena:

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.

Šifra boje za pribor: Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 76 mm

Visine bez čeljusti H₁: 82 mm

visina s čeljustima H₂: 122 mm
 Ø za centriranje B: 200 mm
 Dubina centriranja C: 5 mm
 Četverokutni ključ K: 12 mm

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	2500 min ⁻¹
visina s čeljustima H ₂	122 mm
Dubina centriranja C	5 mm
Vanjski Ø A	250 mm
Ø za centriranje B	200 mm
Četverokutni ključ K	12 mm
Visine bez čeljusti H ₁	82 mm
Težina	25,7 kg
Prolaz E	76 mm
Standard	DIN 702-4
Materijal	Lijevano željezo
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 250	315100 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 4-dijelna, kaljene za tip glave 250 mm	314030 250
Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250 mm	314700 250
Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 250 mm	314430 250
	314100 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 4-dijelna, kaljene za tip glave
250 mm

Garnitura mekanih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 250 mm

314630 250