


**Garant****Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 702-2, Vanjski Ø A / konus: 250/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	310670 250/6
GTIN	4045197152138
Razred artikla	31R

**Opis****Izvedba:**

- Okretna glava na ručni pogon sa spiralnim prstenom, centrična, stezna.
- Čelično tijelo smanjene težine i inercije.
- Zupčasti prsten kovan u ukovnju, uravnotežen i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost.

**Upotreba:**

<B>Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.</B>

Za glave vretena DIN 55029 s <B>Camlock vijkom.</B>

**Standard:**

**DIN 702-2.**

**Dio isporuke:**

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

1 garnitura reverzibilnih čeljusti <B>s eliptičnim - kosim ozubljenjem.</B>

**Dodatni pribor:**

**Zamjenske i dodatne čeljusti** vidjeti pod br. 314000 – 315200. **Zaštita od odvojenih čestica** vidi art. 312800.

**Napomena:**

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti br. 313120 – 313140.

DIN 702-2 odgovara staroj normi DIN 55027.

Šifra boje za pribor: Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 76 mm

Visine bez čeljusti H<sub>1</sub>: 83 mm

visina s čeljustima H<sub>2</sub>: 124 mm

Broj vijčanih svornjaka: 6

Veličina vijčanih svornjaka: 5/8-18

Četverokutni ključ K: 12 mm

## Tehnički opis

Vanjski Ø A	250 mm
Veličina konusa	6
Veličina vijčanih svornjaka	5/8-18
Težina	28,5 kg
Visine bez čeljusti H <sub>1</sub>	83 mm
Četverokutni ključ K	12 mm
Broj vijčanih svornjaka	6
maksimalan broj okretaja	2700 min <sup>-1</sup>
Prolaz E	76 mm
visina s čeljustima H <sub>2</sub>	124 mm
Standard	DIN 702-2
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

## Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 250 mm	314020 250
Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250 mm	314600 250
	314420 250

Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250 mm

Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250 mm

314400 250

Graničnik za obratke visina h 15 mm

313033 15

Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250

315200 250

Graničnik za obratke, osnovni modul visina h 15 mm

313036 15

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 250 mm

314000 250

Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250 mm

314620 250

Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250

315000 250