

HAINBUCH**Ručna stega MANOK, Stezna glava (SK): 42****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329810 42
GTIN	2050001922472
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Stacionarna lijevana ručna stega. Visoka sila stezanja, preciznost i krutost.

Upotreba:

Svestrano primjenjivo, npr. obradbeni centri, mjerni strojevi, stupne bušilice.

Dio isporuke:

Uključuje 1 stezni ključ.

Napomena:

Za prikladne stezne glave pogledajte br.329910–329946.

Tehnički opis

Širina B	159 mm
Visina H	124 mm
Težina	15 kg
Duljina D (L)	214 mm
Veličina prihvata	42
Točnost ponavljanja	0,01 mm
Ø glave	80 mm

Razmak provrta za montažu	184 mm
Ø kružnice	120 mm
Širina ključa	17 mm
maksimalna sila stezanja	80 kN
Stezni raspon	4 - 42 mm
Vrsta proizvoda	Stezna motka