

**Strojni ureznik HSS-E oblik C, vaporiziran, M: M14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	135855 M14
GTIN	4045197822017
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:**

Oblik C (2 – 3 uvodna navoja).

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12 mm

Tehnički opis

Ø navoja	14 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	12 mm
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L	110 mm
Ø drške D _s	11 mm
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	2 mm
4-kutna drška □	9 mm

Standard	DIN 376
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Dubina navoja	42 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M14
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	11 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	7 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	4 m/min	M

CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		