



Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 702-2, Vanjski Ø A / konus: 250/6 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	310650 250/6
GTIN	4019208036755
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
- Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.

Za glave vretena DIN 55029 s Camlock vijkom.

Standard:

DIN 702-2.

Dio isporuke:

1 garnitura = 3 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene vanjske čeljusti, stupnjevane prema unutra.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 314000 – 315200. **Zaštita od odvojenih čestica** vidi art. 312800.

Napomena:

DIN 702-2 odgovara staroj normi DIN 55027.

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti art. 313110 – 313140.

Šifra boje za pribor: Röhmska stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 76 mm

Visine bez čeljusti H₁: 83 mm

visina s čeljustima H₂: 124 mm

Broj vijčanih svornjaka: 6

Veličina vijčanih svornjaka: 5/8–18

Četverokutni ključ K: 12 mm

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	3000 min ⁻¹
Visine bez čeljusti H ₁	83 mm
Vanjski Ø A	250 mm
Prolaz E	76 mm
Četverokutni ključ K	12 mm
Veličina vijčanih svornjaka	5/8–18
Veličina konusa	6
Broj vijčanih svornjaka	6
Težina	30 kg
visina s čeljustima H ₂	124 mm
Standard	DIN 702-2
Šifra boje za pribor	Röhmska stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 250 mm	314000 250
Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250 mm	314620 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 250 mm	314020 250
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250 mm	314420 250
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250 mm	314400 250
Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250	315000 250
Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250 mm	314600 250
Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250	315200 250