

**HAINBUCH****Ručna stega MANOK, Stezna glava (SK): 52****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329810 52
GTIN	2050001922489
Razred artikla	33H

**Opis****Izvedba:**

Stacionarna lijevana ručna stega. Visoka sila stezanja, preciznost i krutost.

**Upotreba:**

Svestrano primjenjivo, npr. obradbeni centri, mjerni strojevi, stupne bušilice.

**Dio isporuke:**

Uključuje 1 stezni ključ.

**Napomena:**

Za prikladne stezne glave pogledajte br.329910–329946.

**Tehnički opis**

Visina H	124 mm
Širina B	159 mm
Težina	14 kg
Duljina D (L)	214 mm
Veličina prihvata	52
Širina ključa	17 mm
Razmak provrta za montažu	184 mm

Točnost ponavljanja	0,01 mm
maksimalna sila stezanja	90 kN
Ø kružnice	120 mm
Ø glave	80 mm
Stezni raspon	4 - 52 mm
Vrsta proizvoda	Stezna motka