

Garant

**Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 702-3, Vanjski Ø A /
konus: 160/5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	310750 160/5
GTIN	4045197152145
Razred artikla	31R

Opis**Izvedba:**

- Okretna glava na ručni pogon sa spiralnim prstenom, centrična, stezna.
- Čelično tijelo smanjene težine i inercije.
- Zupčasti prsten kovan u ukovnju, uravnotežen i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost.

Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.

Za glave vretena DIN 55027 s **vijkom i maticom s vijencem**.

Standard:

DIN 702-3.

Dio isporuke:

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

1 garnitura reverzibilnih čeljusti s eliptičnim - kosim ozubljenjem.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 314000 – 315200. **Zaštita od odvojenih čestica** vidi art. 312800.

Napomena:

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti br. 313120 – 313140.

DIN 702-3 odgovara staroj normi DIN 55029.

Šifra boje za pribor: Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 42 mm

Visine bez čeljusti H₁: 66 mm

visina s čeljustima H₂: 92 mm

Broj vijčanih svornjaka: 4

Veličina vijčanih svornjaka: M10

Četverokutni ključ K: 10 mm

Tehnički opis

Broj vijčanih svornjaka	4
Visine bez čeljusti H ₁	66 mm
Težina	9,5 kg
maksimalan broj okretaja	4000 min ⁻¹
visina s čeljustima H ₂	92 mm
Vanjski Ø A	160 mm
Prolaz E	42 mm
Četverokutni ključ K	10 mm
Veličina konusa	5
Veličina vijčanih svornjaka	M10
Standard	DIN 702-3
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 160 mm	314000 160
Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160	315200 160
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 160 mm	314020 160

Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160 mm	314620 160
Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160	315000 160
Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160 mm	314600 160
Graničnik za obratke visina h 15 mm	313033 15
Graničnik za obratke, osnovni modul visina h 15 mm	313036 15