

HAINBUCH**Ručna stega MANOK, Stezna glava (SK): 80****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 329810 80 |
| GTIN | 2050001922502 |
| Razred artikla | 33H |

Opis**Izvedba:**

Stacionarna lijevana ručna stega. Visoka sila stezanja, preciznost i krutost.

Upotreba:

Svestrano primjenjivo, npr. obradbeni centri, mjerni strojevi, stupne bušilice.

Dio isporuke:

Uključuje 1 stezni ključ.

Napomena:

Za prikladne stezne glave pogledajte br.329910–329946.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|---------|
| Duljina D (L) | 264 mm |
| Visina H | 140 mm |
| Širina B | 210 mm |
| Težina | 23 kg |
| Veličina prihvata | 80 |
| Točnost ponavljanja | 0,01 mm |
| Razmak provrta za montažu | 236 mm |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ø kružnice | 165 mm |
| maksimalna sila stezanja | 115 kN |
| Širina ključa | 17 mm |
| Ø glave | 115 mm |
| Stezni raspon | 5 - 80 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna motka |