



Četveročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 100 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	312000 100
GTIN	4019208027838
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Ozubljeni prsten kovan u ukovnju, balansiran i kaljen.
- Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Sirova prirubnica pod br. 317000 mora se uvijek prilagoditi najprije stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.

Standard:

DIN 702-4.

Materijal:

Lijevano željezo

Dio isporuke:

- 1 garnitura = 4 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van.
- 1 garnitura = 4 kaljene vanjske čeljusti, iznutra stupnjevane.
- 1 stezni ključ i prema izvedbi glave pričvrtni vijci ili svornjaci.

Dodatni pribor:

Rezervne i dodatne čeljusti vidi art. 314100 – 315300.

Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

Napomena:

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.

Šifra boje za pribor: Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 20 mm

Visine bez čeljusti H₁: 50 mm

visina s čeljustima H₂: 68 mm
 Ø za centriranje B: 70 mm
 Dubina centriranja C: 3 mm
 Četverokutni ključ K: 8 mm

Tehnički opis

Težina	2,9 kg
Četverokutni ključ K	8 mm
Visine bez čeljusti H ₁	50 mm
maksimalan broj okretaja	4500 min ⁻¹
Ø za centriranje B	70 mm
Prolaz E	20 mm
visina s čeljustima H ₂	68 mm
Vanjski Ø A	100 mm
Dubina centriranja C	3 mm
Standard	DIN 702-4
Materijal	Lijevano željezo
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 100 mm	314700 100
Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 100 mm	314500 100
Garnitura osnovnih čeljusti, 4-dijelna, kaljene za tip glave 100 mm	314100 100
Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 100	315000 100