


3M**PVC traka za oznaku upozorenja, boja: WR**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083637 WR
GTIN	2050001712349
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prijanja, čak i na neravnim površinama.

Selotejp je prikladan za označavanje mjesta opasnosti i prostora za ostavljanje materijala te za označavanje kutova i rubova.

Idealno je prikladno za područja na kojima se malo koriste utovarivači. **3M™ 767i** ima crveno-bijele pruge.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	767i
Duljina	33 m

širina	50 mm
Boja	bijelo crvena
Debljina	0,125 mm
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Posebnost	jednostavno uklanjanje
Posebnost	glatko
Sposobnost širenja	180 %
ljepilo	Prirodni kaučuk
Temperatura skladištenja	20 - 23 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Materijal nosača	PVC folija
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
postojanost na temperaturi do	29 °C
Vlačna čvrstoća	2,28 N/mm
Snaga lijepljenja na čeliku	0,21 N/mm
Primjena	Oznaka
Primjena	Označavanje
relativna vlažnost u skladištu	50 - 60 %
Vrsta proizvoda	Selotejp