



## Četveročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 200 mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 312000 200    |
| GTIN           | 4019208025995 |
| Razred artikla | 36R           |

### Opis

#### Izvedba:

- Ozubljeni prsten kovan u ukovnju, balansiran i kaljen.
- Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost.

#### Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Sirova prirubnica pod br. 317000 mora se uvijek prilagoditi najprije stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.

#### Standard:

**DIN 702-4.**

#### Materijal:

Lijevano željezo

#### Dio isporuke:

1 garnitura = 4 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van.

1 garnitura = 4 kaljene vanjske čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i prema izvedbi glave pričvrtni vijci ili svornjaci.

#### Dodatni pribor:

**Rezervne i dodatne čeljusti** vidi art. 314100 – 315300.

Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

#### Napomena:

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.

Šifra boje za pribor: Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 55 mm

Visine bez čeljusti H<sub>1</sub>: 73,5 mm

visina s čeljustima H<sub>2</sub>: 106 mm  
 Ø za centriranje B: 160 mm  
 Dubina centriranja C: 4 mm  
 Četverokutni ključ K: 11 mm

## Tehnički opis

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Ø za centriranje B                 | 160 mm  |
| Dubina centriranja C               | 4 mm  |
| Vanjski Ø A                        | 200 mm  |
| Visine bez čeljusti H <sub>1</sub> | 73,5 mm   |
| Težina                             | 14,6 kg   |
| Četverokutni ključ K               | 11 mm   |
| maksimalan broj okretaja           | 3000 min <sup>-1</sup>                                |
| Prolaz E                           | 55 mm   |
| visina s čeljustima H <sub>2</sub> | 106 mm  |
| Standard                           | DIN 702-4   |
| Materijal                          | Lijevano željezo                                      |
| Šifra boje za pribor               | Röhm stezna glava sa<br>zupčastim prstenom i čeljusti |
| Vrsta proizvoda                    | Stezna glava sa zupčastim prstenom                    |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 200 mm    | 314430 200 |
| Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 200 mm    | 314500 200 |
| Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200 mm             | 314700 200 |
| Garnitura osnovnih čeljusti, 4-dijelna, kaljene za tip glave 200 mm | 314100 200 |
|   | 315100 200 |

Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 4-dijelna, kaljene za tip glave 200 mm

314030 200

Garnitura mekanih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 200 mm

314630 200