



Ljepljiva traka za ambalažu Garnitura od 6 dijelova, boja: CLEAR



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083672 CLEAR
GTIN	4005801188083
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Univerzalna traka za pakiranje može se koristiti na svim uobičajenim ručnim rolerima, **tiho se odmotava.**

tesapack® 4120 kvalitetna je ljepljiva traka od PVC-a s ljepilom od prirodne gume.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Debljina	0,05 mm
širina	50 mm
Duljina	66 m
Boja	prozirna
Oznaka proizvođača	4120
ljepilo	Prirodni kaučuk

relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
Vlačna čvrstoća	4,3 N/mm
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Primjena	Pakiranje
postojanost na temperaturi do	80 °C
Snaga lijepljenja na čeliku	0,2 N/mm
Sposobnost širenja	75 %
Materijal nosača	PVC folija
Posebnost	tiho odmatanje
Posebnost	moguće tiskati
Posebnost	moguće ručno trganje
količina ljepljivih traka	6
Vrsta proizvoda	Selotejp

Pribor

Profesionalna ručna naprava za odmatanje	083676
--	--------