



Kutna brusilica, tip: AGS15-125



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 077141 AGS15-125 |
| GTIN | 4002395236015 |
| Razred artikla | 03M |

Opis

Izvedba:

Milwaukee kutna brusilica s mekanim startom, **blokada ponovnog uključivanja** i zaštita od preopterećenja. Specijalna brusilica od 1500 W s prigušenim brojem okretaja **za lepezaste brusne ploče** s elektronikom za održavanje brzine. Stezni set uključen.

Dio isporuke:

Dodatna drška, zaštitni poklopac, priključni kabel od 4 m.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| maksimalni Ø diska | 125 mm |
| Oznaka proizvođača | AGS15-125CProTector |
| Blokada pokretanja | da |
| maksimalna dubina razdvajanja | 33 mm |
| Težina | 2,4 kg |
| maksimalne vibracije prema EN | 5,5 m/s ² |
| Prihvat snaga | 1500 W |
| Nježni zalet | da |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| maksimalan broj okretaja | 7600 min ⁻¹ |
| Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |

Pribor

Zatezna matica M14 tip NUT

073930 NUT

Zatezna matica M14 tip FIXTEC

073930 FIXTEC