

Garant**Kombinirana stezna glava, uska, HSK-A 63 A = 160, Stezni Ø D1: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304715 18
GTIN	4045197289605
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sa steznim vijkom s kugličnim zglobom za sustav Weldon i Whistle Notch (stezna površina s kosinom 2°).
- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- Sve drške tvrdo tokarene.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom prema DIN 1835 oblik B + E i 6535 oblik HB + HE.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak s kugličnim zglobom i zaustavnim vijkom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, stezni vijak br. 309905 vel. M6 ili M8.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	18 mm
Ø D ₃	28 mm
Ø D ₂	23 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	36 mm

Korisna duljina L _N	85 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 160
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine