

**Garant****Weldon stezna glava, HSK-A 63 A = 160, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304335 10
GTIN	4045197289087
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**GARANT:** <br>Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Napomena:**

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Rezervni stezni vijak 309900	10
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	35 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 160
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1

Norma prihvata	DIN 69882-4
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------