

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Garnitura navojnih umetaka 10 odnosno 20 dijelova, 1,5×D, Vrsta navoja / veličina navoja: M4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082812 M4
GTIN	4250361202780
Razred artikla	04D

**Opis****Izvedba:**

Metrički navojni umetci opružno oblikovane žice od VA čelika. Navoj po navoj, slobodno prohodan navojni umetak se nakon ugradnje odvaja (propisano mjesto puknuća). Optimiran konstrukcijski oblik s novooblikovanim uvodnim dijelom koje omogućava da se uložak postavi poput vijka.

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od **VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja** u uskim tolerancijama, **visoke površinske kvalitete** te **otpornosti na koroziju i toplinu**. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi **trajne** vijčane spojeve vrhunske kvalitete **za sva radna opterećenja** (statička, dinamička) s **idealnim prijenosom sile**. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

**Upotreba:**

Za ekonomičan **popravak oštećenih ili istrošenih navoja** i kao konstrukcijski element za **ojačanje navoja** pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

**Dio isporuke:**

20-dijelni set.

**Napomena:**

Samostezni umetci i druge dimenzije isporučive su na upit.

Za HSS-E-PM strojne ureznike s TiCN presvlakom vidi br. 133550 i br. 138200.

**Tehnički opis**

Sadržaj garniture	20
Vrsta navoja	M4
Atribut imena proizvoda	1,5×D
Dubina navoja maks	1,5×D
Vrsta proizvoda	Navojni umetak

---

**Pribor**

Navojni umetak Vrsta navoja /veličina navoja M4	082808 M4
---	-----------