



Kutna brusilica, tip: AGVM26-230



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-------------------|
| Broj narudžbe | 077161 AGVM26-230 |
| GTIN | 4002395234271 |
| Razred artikla | 03M |

Opis

Izvedba:

Snažna 230 mm kutna brusilica:

- Od prašine zaštićeni PROtector-motor s mekanim zaletom i ograničenjem zaletne struje.
- Zaštita od ponovnog pokretanja.
- Rotacijska ručica s prigušenjem vibracija.
- Blokada vretena.

2600 W motor. S B-Guard Anti-Kickback-**sigurnosnom spojkom**, **FIXTEC**-steznom maticom i Autobalancerom.

Dio isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac, dodatnu ručicu. Uključujući **FIXTEC**-brzosteznu maticu.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| maksimalna dubina razdvajanja | 68 mm |
| Nježni zalet | da |
| maksimalne vibracije prema EN | 2,5 m/s ² |
| Težina | 5,8 kg |
| Prihvat snaga | 2600 W |
| maksimalni Ø diska | 230 mm |
| Oznaka proizvođača | AGVM26-230GEXProTector |
| Posebnost | FIXTEC |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Posebnost | auto-balansiranje |
| Posebnost | sigurnosni sklop |
| Posebnost | rotirajuća ručka |
| Blokada pokretanja | da |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| maksimalan broj okretaja | 6600 min ⁻¹ |
| Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |

Pribor

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Zatezna matica M14 tip FIXTEC | 073930 FIXTEC |
| Zatezna matica M14 tip NUT | 073930 NUT |