

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Garnitura navojnih umetaka 10 odnosno 20 dijelova, 1×D, Vrsta navoja / veličina navoja: M10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 082810 M10 |
| GTIN | 4250361203152 |
| Razred artikla | 04D |

Opis**Izvedba:**

Metrički navojni umetci opružno oblikovane žice od VA čelika. Navoj po navoj, slobodno prohodan navojni umetak se nakon ugradnje odvaja (propisano mjesto puknuća). Optimiran konstrukcijski oblik s novooblikovanim uvodnim dijelom koje omogućava da se uložak postavi poput vijka.

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od **VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja** u uskim tolerancijama, **visoke površinske kvalitete** te **otpornosti na koroziju i toplinu**. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi **trajne** vijčane spojeve vrhunske kvalitete **za sva radna opterećenja** (statička, dinamička) s **idealnim prijenosom sile**. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

Upotreba:

Za ekonomičan **popravak oštećenih ili istrošenih navoja** i kao konstrukcijski element za **ojačanje navoja** pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

Dio isporuke:

10-dijelni set

Napomena:

Samostezni umetci i druge dimenzije isporučive su na upit.

- **Za prikladan kalibar za navoje br. 48600ff.**
- **Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.**

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|----------------|
| Sadržaj garniture | 10 |
| Vrsta navoja | M10 |
| Atribut imena proizvoda | 1×D |
| Dubina navoja maks | 1×D |
| Vrsta proizvoda | Navojni umetak |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Navojni umetak Vrsta navoja /veličina navoja M10 | 082808 M10 |
|--|------------|