



Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 42, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 19mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329914 19
GTIN	2050001071491
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Poprečna i uzdužna ozubljenja za sirovi materijal.

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačiti željeni \emptyset stezanja prilikom narudžbe.**

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

Stezni \emptyset	19 mm
Stezni raspon	11 - 42 mm
Tvrdoća	60 HR

Profil	okruglo
Površina stezanja	Poprečni i uzdužni žljebovi
Duljina D (L)	47 mm
Prihvat	SK 42
Vrsta proizvoda	Stezna glava