



Dvostrana brusilica DS s usisom, 400 V, tip: DS12/250A



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 077514 DS12/250A |
| GTIN | 2050001674128 |
| Razred artikla | 03S |

Opis

Izvedba:

Dvostruka stolna brusilica s usisom integriranim u postolju.

Filter za vodu i plastični grubi i fini filter učinkovito skupljaju brusnu prašinu. **Isporuka bez brusnih ploča.**

Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100.

Prihvat snaga: 730 W

maksimalan broj okretaja: 1450 min⁻¹

Ø brusne ploče D: 250 mm

Širina brusne ploče T: 32 mm

Ø provrta brusne ploče H: 51 mm

Volumen transporta kod usisa: 6 m³/min

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Prihvat snaga | 730 W |
| Volumen transporta kod usisa | 6 m ³ /min |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Težina | 115 kg |
| maksimalan broj okretaja | 1450 min ⁻¹ |
| Oznaka proizvođača | DS12/250A |
| Širina brusne ploče T | 32 mm |
| Ø provrta brusne ploče H | 51 mm |
| Ø brusne ploče D | 250 mm |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Vrsta proizvoda | Dvostruka brusilica |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60 | 596510 NK60 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60 | 596400 EK60 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip C800 | 596350 C800 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80 | 596350 EK80 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80 | 596510 SC80 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60 | 596510 EK60 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60 | 596350 NK60 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80 | 596400 SC80 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80 | 596510 EK80 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80 | 596350 SC80 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK36 | 596350 NK36 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60 | 596350 EK60 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK36 | 596510 NK36 |
| Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60 | 596400 NK60 |