

Garant**Stezna glava za ER čahure, HSK-E 40 kratko, za veličinu ER čahura: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305150 11
GTIN	4045197505033
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).
- Obradene HSK funkcionalne površine.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Napomena:

Bez rupe za RFID/Baluff čip.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
za ER stezna klješta	11
Stezni raspon	0,5 - 7 mm
Vanjski Ø D	19 mm
Prihvat	HSK-E 40 kratko

Norma prihvata	DIN 69882-6
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308918 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308918 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308918 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308881 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308881 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5,5 mm	308881 5,5
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 17 mm	613300 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3,5 mm	308881 3,5
Garnitura ER čahura od 13 dijelova, 1-7 mm	309010
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308918 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308881 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308881 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308881 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308918 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308918 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308881 5
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 1-7 mm	309155
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308881 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308918 5