



Kutna brusilica, tip: AGV24-230



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

Snažna 230 mm kutna brusilica:

- Od prašine zaštićeni PROtector-motor s mekanim zaletom i ograničenjem zaletne struje.
- Zaštita od ponovnog pokretanja.
- Rotacijska ručica s prigušenjem vibracija.
- Blokada vretena.

Kućište smanjuje nastale vibracije za do 70 %.

Dio isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac, dodatnu ručicu.

Tehnički opis

maksimalni Ø diska	230 mm
Blokada pokretanja	da
maksimalna dubina razdvajanja	68 mm
Oznaka proizvođača	AGV24-230GEProTector
maksimalne vibracije prema EN	2,7 m/s ²
Težina	5,5 kg
Posebnost	auto-balansiranje
Prihvat snaga	2400 W

Nježni zalet	da
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalan broj okretaja	6600 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

Pribor

Zatezna matica M14 tip FIXTEC	073930 FIXTEC
Zatezna matica M14 tip NUT	073930 NUT