



Kutna brusilica, tip: AGV15-125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

Milwaukee kutna brusilica s mekanim startom, **blokada ponovnog uključivanja** i zaštita od preopterećenja. Kompaktna kutna brusilica od 1550 W / 125 mm s **elektronikom za održavanje brzine, drškom protiv vibracija**, Kickback-Stop funkcijom za najveću osobnu zaštitu, zamjena ploča bez alata **FIXTEC**.

Dio isporuke:

Dodatna drška, zaštitni poklopac, priključni kabel od 4 m.

Tehnički opis

maksimalna dubina razdvajanja	33 mm
maksimalni Ø diska	125 mm
maksimalne vibracije prema EN	4,7 m/s ²
Nježni zalet	da
Blokada pokretanja	da
Blokada trzaja	da
Oznaka proizvođača	AGV15-125XCProTector
Prihvat snaga	1550 W
Težina	2,6 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon

maksimalan broj okretaja	11000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

Pribor

Zatezna matica M14 tip FIXTEC	073930 FIXTEC
Zatezna matica M14 tip NUT	073930 NUT
Odvojivi štitnik za AGV15-125 tip GUARD-125	077142 GUARD-125