

Garant**Stezna glava za Whistle Notch, HSK-A 100, Stezni Ø D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304970 25
GTIN	4045197504982
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sa zaustavnim vijkom.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.

Odlika:

Alat se sa strane pritegne s priteznim vijkom i straga još stegne zaustavnim vijkom. Čvrsto stezanje za rad s malo vibracija.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnim drškom i ukošenom steznom površinom (2°) prema DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

Alat se može aksijalno podesiti. Posebno za stezanje svrdla. Gubitak duljine zbog dodatnog čeonog brušenja svrdla može se korigirati aksijalnim podešavanjem duljine na prijehu alata.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	25
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Stezni Ø D ₁	25 mm
Vanjski Ø D	65 mm
Prihvat	HSK-A 100

Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-5
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 12000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 25	309880 25
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 25	309890 25
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 25 mm	309900 25