

HOLEX**Stezna glava za tešku obradu, HSK-A 100, Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305528 20
GTIN	4045197550880
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Malo trenje zbog igličastih ležajeva.**
- **Zaštićeno antikorozivnom prevlakom.**
- **Nepropusno za prašinu i vodu.**
- **S RFID/Balluff otvorom za čip.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Sila stezanja do 500 Nm.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, stezne čahure br. 309566 – 309570 ili br. 309575 – 309576.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	20 mm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	52 / 55
Vanjski Ø steznih kliješta D	52 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Sila stezanja do	500 Nm

Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

Pribor

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 10 mm	309566 10
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 6 mm	309566 6
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 12 mm	309566 12
C ključs kljunom za vanjski Ø matice 52/55 mm	628400 52/55
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm	309566 8
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 16 mm	309566 16