



## Tračna brusilica cijevi, Tip: 72211351



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Tračna brusilica za cijevi visoke brzine rezanja i **velikog volumena odrezivanja**. Idealan za **obrađivanje cijevi i koljena cijevi** – čišćenje, skidanje boje, brušenje zavarenih šavova sve do pripreme za poliranje i poliranja visokog sjaja. Brzina vrtnje podesiva za brušenje i poliranje te brusne trake može se postaviti po želji. **poboljšano vođenje trake**. Za cijevi od nehrđajućeg čelika, cijev Ø 8–80 mm.

#### Dio isporuke:

Brusne trake 2×10 komada, 20×815 mm, P120/P180, 2×10 komada, 40×815 mm, P120/P180, 5 komada traka od filca, 20×820 mm, vrlo fine, plastični kovčeg za alat.

#### Napomena:

Brusne trake od tkanine naći ćete pod br. 558011.

Pakiranje: Transportni kovčeg

Oznaka proizvođača: RS 17-70 E

Prihvat snaga: 1200 W

Širina trake: 20 / 40 mm

Duljina trake: 815 mm

obradiv Ø valjaka: 8 - 80 mm

Težina: 4,2 kg

### Tehnički opis

Oznaka proizvođača	RS 17-70 E
--------------------	------------

Prihvata snaga	1200 W
Tip	72211351
Širina trake	20 / 40 mm
obradiv Ø valjaka	8 - 80 mm
maksimalne vibracije prema EN	4 m/s <sup>2</sup>
Duljina trake	815 mm
Težina	4,2 kg
maksimalna brzina trake	22 mm/s
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Tračna brusilica cijevi

## Pribor

Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 120	558010 120
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 180	558010 180
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 40	558010 40
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 60	558010 60
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 80	558010 80
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 120	558011 120
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 180	558011 180
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 40	558011 40
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 60	558011 60
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 80	558011 80
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 120	558012 120
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 180	558012 180
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 40	558012 40
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 60	558012 60
Brusna traka, korund (A) KK711T Granulacija 80	558012 80

