

**Tarno svrdlo Ravno (bez ogrlice), za navoje M: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082735 M12
GTIN	2050001740298
Razred artikla	04D

**Opis****Izvedba:**

Flowdrill svrdlo za tvrdi metal za izradu jezgrenih rupa kao priprema za oblikovanje navoja.

**Opis:**

Tarno svrdlo preko HM poligonalne konture stvara toplinu uslijed trenja koja plastificira metalne materijale svih vrsta. Na taj se način u roku od nekoliko sekundi slijepe rupe u materijalima različitih debljina mogu izraditi bez nakupljanja odvojenih čestica.

**Prednost:**

- **Velika ušteda troškova i vremena u usporedbi s konvencionalnim postupkom (npr. uvlačna matica).**
- **Bez narezivanja, bez otpada; zamjenjuje zakivne matice, matice za privarivanje i tlačne matice.**
- **Čvrst temelj za navoje s visokim silama izvlačenja.**
- **Za sve uobičajene debljine materijala i veličine navoja (navoj prema DIN 13).**

**Tehnički opis**

za navoje M	M12
preporučeni broj okretaja	1800 min <sup>-1</sup>

maksimalna debljina materijala	7,2 mm
Preporučena pogonska snaga	1,7 kW
Ø osnovne rupe	10,9 mm
Ø drške	12 mm
Vrsta proizvoda	Tekuća svrdla