

Garant**Stezna glava za Whistle Notch, HSK-A 63, Stezni Ø D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 304870 32 |
| GTIN | 4045197504890 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- Sa zaustavnim vijkom.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.

Odlika:

Alat se sa strane pritegne s priteznim vijkom i straga još stegne zaustavnim vijkom. Čvrsto stezanje za rad s malo vibracija.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnim drškom i ukošenom steznom površinom (2°) prema DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

Alat se može aksijalno podesiti. Posebno za stezanje svrdla. Gubitak duljine zbog dodatnog čeonog brušenja svrdla može se korigirati aksijalnim podešavanjem duljine na prijehu alata.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|----------|
| Stezni Ø D ₁ | 32 mm |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 32 |
| Duljina izboja A-dimenzija | 110 mm |
| Vanjski Ø D | 72 mm |
| Prihvat | HSK-A 63 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Norma prihvata | DIN 69882-5 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32 | 309890 32 |
| HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32 | 309880 32 |
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 32 mm | 309900 32 |