

**HOLEX****Stezna glava za tešku obradu, HSK-A 100, Ø D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 305528 32     |
| GTIN           | 4045197547026 |
| Razred artikla | 32A           |

**Opis****Izvedba:**

- Malo trenje zbog igličastih ležajeva.
- Zaštićeno antikorozivnom prevlakom.
- Nepropusno za prašinu i vodu.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.
- Moment stezanja do 900 Nm.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, stezne čahure br. 309566 – 309570 ili br. 309575 – 309576.

**Tehnički opis**

|   |         |
|---|---------|
| Stezni Ø D <sub>1</sub>                   | 32 mm   |
| Duljina izboja A-dimenzija                | 135 mm  |
| Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 68 / 75 |
| Vanjski Ø steznih kliješta D              | 66 mm   |
| Sila stezanja do                          | 900 Nm  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Prihvata                                   | HSK-A 100                         |
| Norma prihvata                             | DIN 69893                         |
| Norma prihvata                             | ISO 12164-1                       |
| Oblik                                      | A                                 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 5 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za tešku obradu      |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 6 mm  | 309570 6     |
| C ključ kljunom za vanjski Ø matice 68/75 mm                    | 628400 68/75 |
| Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 20 mm | 309570 20    |
| HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32                       | 309880 32    |
| Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 12 mm | 309570 12    |
| Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 10 mm | 309570 10    |
| Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 18 mm | 309570 18    |
| Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm  | 309570 8     |
| Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 16 mm | 309570 16    |
| Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 25 mm | 309570 25    |